



Slipmaskin, betongvägg/-golv, handhållen, eldriven

- ▶ Flex LD 18-7 125

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-knappen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Slipskiva: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd, skyddskåpa

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risicanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd, skyddskåpa

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 91,8 db(A) ljudtryck - 102,8 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:45 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:05 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter slipskiva: 125 mm
- ▶ Vikt: 4,2 kg
- ▶ Effekt: 1800 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.